



KH23C

Bloc 3 pol. protection 2x25/2x16mm²

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles	3 P
Mode de fixation	par serrage et Vissable

Fonctions

Adapté à un conducteur à fil fin	Oui
----------------------------------	-----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	80 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur produit installé	45.5 mm
Hauteur produit installé	65.9 mm
Largeur produit installé	69.2 mm

Matières

Couleur	RAL 9010
---------	----------

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 25mm ²
Type de connexion	vis

Equipement

Nombre de sorties	6
Nombre d'entrées	6

Standards

Homologations	VDE
Directive européenne WEEE	concerné