



KJ30CH15

## Blocs de repatrucion

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	4,73 W
-----------------------------------	--------

#### Architecture

Type de pôles	4P
---------------	----

#### Dimensions

Hauteur	42 mm
---------	-------

Largeur	130 mm
---------	--------

Profondeur	32 mm
------------	-------

#### Raccordement

Section de borne	25 mm <sup>2</sup>
------------------	--------------------

Section du conducteur	25 - 25 mm <sup>2</sup>
-----------------------	-------------------------

#### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	400 - 400 V
------------------------------	-------------

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------