



KJ30CH15

## **bloc de connexion compteur 63 A**

### **Caractéristiques techniques**

#### **Courant électrique**

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

#### **Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	4,73 W
-----------------------------------	--------

#### **Architecture**

Type de pôles	4P
---------------	----

#### **Dimensions**

Hauteur	42 mm
---------	-------

Largeur	130 mm
---------	--------

Profondeur	32 mm
------------	-------

#### **Raccordement**

Section de borne	25 mm <sup>2</sup>
------------------	--------------------

Section du conducteur	25 - 25 mm <sup>2</sup>
-----------------------	-------------------------

#### **Tension**

Tension assignée d'emploi Ue	400 - 400 V
------------------------------	-------------

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------