



KJ30CH15

Blocs de repatriation

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles	4 P
Type de pôles	4 P

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	400 V
Tension nominale	400 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur produit installé	32 mm
Hauteur produit installé	42 mm
Largeur produit installé	130 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	4.73 W
-----------------------------------	--------

Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit	0.118 kg
---	----------

Connexion

Section de borne	25 mm ²
------------------	--------------------

Câble

Section	25 mm ²
---------	--------------------

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------