



KJ31CH15

## **bloc de connexion compteur 100A**

### **Caractéristiques techniques**

#### **Courant électrique**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 100 A |
|-------------------------|-------|

#### **Puissance**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 9,56 W |
|-----------------------------------|--------|

#### **Dimensions**

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 60 mm  |
| Largeur    | 153 mm |
| Profondeur | 38 mm  |

#### **Raccordement**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Section de borne                        | 50 mm <sup>2</sup>      |
| Section du conducteur                   | 50 - 50 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble rigide | 10 - 50 mm <sup>2</sup> |

#### **Tension**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 400 - 400 V |
|------------------|-------------|

#### **Installation, montage**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Couple de serrage | 5 - 5 Nm |
|-------------------|----------|