



KJD063C1B



15 x Borne à fiche compteur 3~AC, 63 A avec TRE, version suisse

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 400 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal 63 A

Dimensions

Profondeur produit installé 37 mm

Hauteur produit installé 60 mm

Largeur produit installé 136 mm

Hauteur 37 mm

Largeur 136 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 3.8 W

Connexion

Section de conducteur (flexible), avec embout de câble 2.5...35 mm²

Section de conducteur (flexible), sans embout de câble 2.5...35 mm²

Section de conducteur (rigide) 2.5...35 mm²

Type de raccordement côté câble filetable

Type de raccordement côté compteur d'énergie enfichable

Câble

Disposition de l'entrée de câble En dessous

Utilisation

Raccordement tarif Oui

Standards

Directive européenne WEEE concerné