



KJD080C1

## Borne à fiche compteur 3~AC, 80 A avec TRE, version suisse

### Caractéristiques techniques

#### Fonctions

Adapté à un conducteur flexible Oui

#### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 400 V

tension nominale 400 V

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal 80 A

#### Dimensions

Profondeur produit installé 37 mm

Hauteur produit installé 60 mm

Largeur produit installé 136 mm

Hauteur 37 mm

Largeur 136 mm

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 4.8 W

#### Matières

Couleur blanc paloma

Couleur blanc

Transparent Non

#### Installation, montage

Couple de serrage 3Nm

#### Connexion

Section de borne 35 mm<sup>2</sup>

Section de conducteur (flexible), avec embout de câble 2.5...35 mm<sup>2</sup>

Section de conducteur (flexible), sans embout de câble 2.5...35 mm<sup>2</sup>

Section de conducteur (rigide) 2.5...35 mm<sup>2</sup>

Type de raccordement côté câble filetable

Type de raccordement côté compteur d'énergie enfichable

#### Câble

Disposition de l'entrée de câble En dessous

**Utilisation**

---

Raccordement tarif

Oui

**Standards**

---

Directive européenne WEEE

concerné