



KJZ000J3

## Fixation de câble de commande $\leq 7$ fils, $\leq 1,5 \text{ mm}^2$

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Nombre de pôles	1 P
Mode de fixation	accroché

#### Fonctions

Adapté à un conducteur flexible	Oui
---------------------------------	-----

#### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi $U_e$	230 V
tension nominale	400 V

#### Dimensions

Longueur	30 mm
----------	-------

#### Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit	4.55 g
Couleur	blanc paloma
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Transparent	Non

#### Connexion

Section transversale du raccordement (monofilaire)	1 ; 2.5 mm <sup>2</sup>
Section transversale du raccordement (fil fin)	1 ; 2.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	1 / 2,5mm <sup>2</sup>
Section de conducteur (flexible), avec embout de câble	1.5...4 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur (flexible), sans embout de câble	0.5...4 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur (rigide)	1.5...4 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1.5 / 25 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1 / 2.5 mm <sup>2</sup>

#### Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-25...40 °C
------------------------	-------------