



KM25A

socle pour barrette

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles 1 P

Intensité du courant

Courant assigné nominal 60 A

Dimensions

Longueur 217 mm

Largeur produit installé 5 mm

Matières

Matière Laiton

Connexion

Type de connexion vis

Équipement

Nombre de sorties 48

Nombre d'entrées 2

Standards

Directive européenne WEEE concerné