



10 cavalier pont bornier sanvis phase,1Set=10 pièces

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Dimensions

Largeur 12 mm

Tension

Tension nominale 230 - 230 V

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 230 V

Matière

Couleur Marron

KN99P