



KR24P

### Borne sur rail DIN, 95-240mm<sup>2</sup>, gris

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	415 A
-------------------------	-------

##### Dimensions

Hauteur	132 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	100 mm

##### Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	95 - 240 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	95 - 240 mm <sup>2</sup>

##### Matière

Couleur	Gris
Matière	Polyamide (PA)

##### Connectivité

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------