



**Borne sur rail DIN, 95-240mm<sup>2</sup>, gris**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 415 A

**Dimensions**

Hauteur 132 mm

Largeur 36 mm

Profondeur 100 mm

**Installation, montage**

Montage Rail DIN

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple 95 - 240 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 95 - 240 mm<sup>2</sup>

**Matière**

Couleur Gris

Matière Polyamide (PA)

**Connectivité**

Type de connexion / prise Borne à vis

KR24P