



KS18A

**Borne de barre 50-185mm<sup>2</sup> aux 12x5mm /25mm<sup>2</sup>- 120mm<sup>2</sup> aux 12x10mm, conduc.en cuivre**

#### Caractéristiques techniques

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	50 - 185 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	35 - 50 mm <sup>2</sup>

##### Installation, montage

Couple de serrage	40 - 40 Nm
-------------------	------------

##### Dimensions

Hauteur de barre du jeu de barres	12 mm
Largeur/épaisseur du jeu de barres	5 - 10 mm
Largeur	33 mm
Profondeur	63 mm

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	350 A
-------------------------	-------