



KS18D

Borne de barre 50-185mm² aux 12x5mm /25mm²-120mm² aux 12x10mm,Al/cond.en cuivre

Caractéristiques techniques

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	50 - 185 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	35 - 50 mm ²

Installation, montage

Couple de serrage	40 - 40 Nm
-------------------	------------

Dimensions

Hauteur de barre du jeu de barres	12 mm
Largeur/épaisseur du jeu de barres	5 - 10 mm