



KXA04ND

Borne de sectionnement-neutre, 4mm², 400V/25A, connection à vis

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	sur le rail de transport conformément à DIN EN 50022
------------------	--

Intensité du courant

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur produit installé	5 mm
Hauteur produit installé	63.9 mm
Largeur produit installé	65.8 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1 W
Puissance dissipée avec câble	1 W

Matières

Couleur	bleu
Couleur	bleu
Matière	polyamide (PA)

Connexion

Section de raccordement en câble souple	0,5 / 4mm ²
Section de raccordement en câble rigide	0,5 / 6mm ²
Section de borne	6 mm ²
Type de connexion	cage à vis

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------