



KXB04F5

Borne pour G-fusible (5x20), 4mm², connection à vis

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation rail DIN

Intensité du courant

Courant assigné nominal 6.3 A

Dimensions

Profondeur produit installé 8 mm

Hauteur produit installé 54.5 mm

Largeur produit installé 77.2 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 1 W

Puissance dissipée avec câble 1 W

Matières

Couleur gris

Couleur gris foncé

Matière polyamide (PA)

Connexion

Section de raccordement en câble rigide 0,5 / 6mm²

Type de connexion cage à vis

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Conformité REACH Non

Conforme à la directive RoHS Oui