



KXB10E

**borne de terre, 10mm<sup>2</sup>, connection à vis**

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Mode de fixation rail DIN

##### Intensité du courant

Courant assigné nominal 0 A

##### Dimensions

Profondeur produit installé 10 mm

Hauteur produit installé 55 mm

Largeur produit installé 54 mm

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 1 W

Puissance dissipée avec câble 1 W

##### Matières

Couleur vert/jaune

Couleur vert

Matière polyamide (PA)

##### Standards

Directive européenne WEEE concerné