



KYA02E4

**Borne de terre, 2,5mm<sup>2</sup>, 4 point de serrage, connection sans vis**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation rail DIN

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 0 A

**Dimensions**

Profondeur produit installé 5 mm

Hauteur produit installé 38.1 mm

Largeur produit installé 72.4 mm

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN 1 W

Puissance dissipée avec câble 1 W

**Matières**

Couleur vert/jaune

Couleur vert

Matière polyamide (PA)

**Standards**

Directive européenne WEEE concerné