



KYA0214

Borne d'installation, 2x passage- phase, 2,5mm², connection sans vis

Caractéristiques techniques

Intensité du courant

Courant assigné nominal 24 A

Dimensions

Profondeur produit installé 95 mm

Hauteur produit installé 51.2 mm

Largeur produit installé 5 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 1 W

Matières

Couleur gris

Matière polyamide (PA)

Standards

Directive européenne WEEE concerné