

KYA0215

Borne d'installation, 2x passage- phase / 1x PE, 2,5mm², connection sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 24 A

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 1 W

Dimensions

Hauteur 51,20 mm

Largeur 95 mm

Profondeur 5 mm

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.13 - 4 mm²

Section de raccordement en câble rigide 0.13 - 4 mm²

Matière

Couleur Gris

Code RAL 7030

Matière Polyamide (PA)