



KYA02LH

Borne de passage-phase , 2,5mm², 800V/24A, screw connection

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	24 A
-------------------------	------

Dimensions

Hauteur	42,30 mm
Largeur	57 mm
Profondeur	5 mm

Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.13 - 2.5 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	0.13 - 4 mm ²

Matière

Couleur	Gris
Matière	Polyamide (PA)