



KYA02LH2

Borne de passage-phase, 2,5mm², 800V/24A, 2 point de serrage, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation rail DIN

Intensité du courant

Courant assigné nominal 24 A

Dimensions

Profondeur produit installé 5 mm

Hauteur produit installé 38.1 mm

Largeur produit installé 47.1 mm

Matières

Couleur gris

Couleur gris foncé

Matière polyamide (PA)

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui