



KYA02LH4

**Borne de passage-phase, 2,5mm<sup>2</sup>, 800V/24A, 4 point de serrage, connection sans vis**

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Mode de fixation rail DIN

##### Intensité du courant

Courant assigné nominal 24 A

##### Dimensions

Profondeur produit installé 5 mm

Hauteur produit installé 38.1 mm

Largeur produit installé 72.4 mm

##### Matières

Couleur gris

Couleur gris foncé

Matière polyamide (PA)

##### Standards

Directive européenne WEEE concerné