



KYA02NH2

**Borne de passage-neutre, 2,5 mm<sup>2</sup>, 800V/24A, 2 point de serrage, connection sans vis**

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 24 A

##### Dimensions

Hauteur 38,10 mm

Largeur 47,10 mm

Profondeur 5 mm

##### Installation, montage

Montage Rail DIN

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.13 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 0.13 - 4 mm<sup>2</sup>

##### Matière

Couleur Bleu

Matière Polyamide (PA)