



KYA04E4

Borne de terre, 4mm², 4 point de serrage, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation rail DIN

Intensité du courant

Courant assigné nominal 0 A

Dimensions

Profondeur produit installé 6 mm

Hauteur produit installé 38.15 mm

Largeur produit installé 82.2 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 1 W

Puissance dissipée avec câble 1 W

Matières

Couleur vert/jaune

Couleur vert

Matière polyamide (PA)

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui