



KYA04LH

Borne de passage-phase, 4mm², 800V/32A, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Intensité du courant

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur produit installé	6 mm
Hauteur produit installé	42.3 mm
Largeur produit installé	57 mm

Matières

Couleur	gris
Couleur	gris foncé
Matière	polyamide (PA)

Connexion

Section de borne	6 mm ²
------------------	-------------------

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui