



KYA04LH2

**Borne de passage-phase, 4mm<sup>2</sup>, 800V/32A, 2 point de serrage, connection sans vis**

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Mode de fixation rail DIN

##### Intensité du courant

Courant assigné nominal 32 A

##### Dimensions

Profondeur produit installé 6 mm

Hauteur produit installé 38.15 mm

Largeur produit installé 51 mm

##### Matières

Couleur gris

Couleur gris foncé

Matière polyamide (PA)

##### Standards

Directive européenne WEEE concerné

##### Sécurité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui