



KYA04LH4

Borne de passage-phase, 4mm², 800V/32A, 4 point de serrage, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation rail DIN

Intensité du courant

Courant assigné nominal 32 A

Dimensions

Profondeur produit installé 6 mm

Hauteur produit installé 38.15 mm

Largeur produit installé 82.2 mm

Matières

Couleur gris

Couleur gris foncé

Matière polyamide (PA)

Standards

Directive européenne WEEE concerné