



Borne de sectionnement-neutre, 4mm², 400V/25A, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 25 A

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 1 W

Dimensions

Hauteur 51,20 mm

Largeur 69,50 mm

Profondeur 6 mm

Installation, montage

Montage Rail DIN

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.13 - 4 mm²

Section de raccordement en câble rigide 0.13 - 6 mm²

Matière

Couleur Bleu

Code RAL 5002

Matière Polyamide (PA)

KYA04ND