

KYA06LH2

Borne de passage-phase,6mm²,800V/41A, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	41 A
-------------------------	------

Dimensions

Hauteur	44,55 mm
---------	----------

Largeur	66,40 mm
---------	----------

Profondeur	8 mm
------------	------

Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.2 - 6 mm ²
---	-------------------------

Section de raccordement en câble rigide	0.2 - 10 mm ²
---	--------------------------

Matière

Couleur	Gris
---------	------

Matière	Polyamide (PA)
---------	----------------