



KYA10LH2

Borne de passage-phase, 10mm², 800V/57A, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation rail DIN

Intensité du courant

Courant assigné nominal 57 A

Dimensions

Profondeur produit installé 10 mm

Hauteur produit installé 50.5 mm

Largeur produit installé 72.5 mm

Matières

Couleur gris

Couleur gris foncé

Matière polyamide (PA)

Standards

Directive européenne WEEE concerné