



KYB16LH

Borne de passage-phase, 16mm², 800V/76A, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Intensité du courant

Courant assigné nominal	76 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur produit installé	12 mm
Hauteur produit installé	47.7 mm
Largeur produit installé	94 mm

Matières

Couleur	gris
Couleur	gris foncé
Matière	polyamide (PA)

Connexion

Section de borne	16 mm ²
------------------	--------------------

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui