



LE14SI

### Support fusible D01 E14 thermodur avec trou d'inspection type K01

#### Caractéristiques techniques

#### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 0 / 400 V

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal 16 A

#### Dimensions

Hauteur produit installé 22 mm

Longueur 30 mm

Largeur produit installé 22 mm

#### Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit 0 g

Matière matière plastique

#### Standards

Directive européenne WEEE concerné