



LF1001009010

RE
 14

Goulotte 10010, blanc paloma

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 10 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 12 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 0

Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

Câble

Section intérieure / utile 84 mm²

Équipement

Nombre de cloisons fixes 0

Nombre de cloisons clipsables 0

Nombre de compartiments 1

Nombre d'agrafes par mètre 0

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP IP30

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

Température

Température ambiante

-5...65 °C