



LF2002009010



Goulotte 20020, blanc paloma

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	18 mm
---------------------	-------

Longueur	2000 mm
----------	---------

Largeur de goulotte	19 mm
---------------------	-------

Espacement horizontal des perforations	125 mm
--	--------

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	1
---	---

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	1
---	---

Porte, couvercle

Forme de couvercle	prémonté
--------------------	----------

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
-------------	----------------------

Matière	PVC
---------	-----

Groupe de matériau	plastique
--------------------	-----------

Type de traitement de surface	non traitée
-------------------------------	-------------

Transparent	Non
-------------	-----

Câble

Section intérieure / utile	228 mm ²
----------------------------	---------------------

Équipement

Nombre de cloisons fixes	0
--------------------------	---

Nombre de cloisons clipsables	0
-------------------------------	---

Nombre de compartiments	1
-------------------------	---

Nombre d'agrafes par mètre	0
----------------------------	---

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

Température

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------