



LF2002067035



## Embout cache de découpe pour goulotte LF/LFH 20x20mm gris clair

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation par serrage et Vissable

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Compatibilité

Compatibilité produits LF

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 20 mm

Largeur de goulotte 19 mm

#### Matières

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

#### Standards

Homologations EN50085-2-1

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Sécurité

Indice de protection IP IP30

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...90 °C

#### Température

Température ambiante -5...65 °C