



LF2003509011

**Goulotte 20035,noir**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation bottom punched

**Modèle**

Traitement antibactérien Non

**Connectivité**

Accessoires d'alignement Sans éclisses

**Dimensions**

Hauteur de goulotte 20 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 33 mm

Espacement horizontal des perforations 125 mm

**Capacité**

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 2

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 2

**Porte, couvercle**

Forme de couvercle prémonté

**Matières**

Couleur noir graphite

Couleur RAL RAL 9011 - Noir graphite

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

**Câble**

Section intérieure / utile 440 mm<sup>2</sup>

**Equipement**

Nombre de compartiments 1

**Standards**

Homologations EN50085-2-1

Directive européenne RoHs conformité volontaire

**Sécurité**

---

Indice de protection IP	IP30
Résistance au choc	IK07

---

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

---

**Température**

---

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------

---