



LF3003009016



## Goulotte 30x30mm blanc

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 30 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 30 mm

Espacement horizontal des perforations 125 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 3

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 3

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

#### Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

#### Câble

Section intérieure / utile 720 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de compartiments 1

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Sécurité

Indice de protection IP IP30

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

#### Température

