



LF3006089016



## Dérivation en T pour goulotte LF 30x57mm blanc signalisation

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 30 mm

Largeur de goulotte 57 mm

Mesure a 170 mm

Hauteur 30 mm

Largeur 57 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

#### Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Sécurité

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

#### Température

Température ambiante -5...65 °C