



LF4006087035



## Dérivation en T pour goulotte LF/LFH 40x57mm gris clair

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

#### Dimensions

Hauteur de goulotte	40 mm
Largeur de goulotte	57 mm
Mesure a	170 mm
Hauteur	40 mm
Largeur	57 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint	-
----------------------	---

#### Matières

Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

#### Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

#### Sécurité

Résistance au choc	IK07
--------------------	------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5...90 °C
------------------------	------------

#### Température

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------