



LF4011039016

## Angle extérieur pour goutte LF 40x110mm blanc

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation maintenu par le couvercle

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Compatibilité

Compatibilité produits LF, LFF

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goutte 40 mm

Largeur de goutte 110 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

#### Matières

Couleur blanc signalisation

Couleur RAL RAL 9016 - Blanc signalisation

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Configuration

Plage angulaire 90 °

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

#### Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

#### Sécurité

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service

-5...60 °C

**Température**

---

Température ambiante

-5...65 °C