



LF6006009016



Goulotte 60060 blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation bottom punched

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 57 mm

Espacement horizontal des perforations 125 mm

Espacement vertical des perforations 28 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 12

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 12

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur blanc signalisation

Couleur RAL RAL 9016 - Blanc signalisation

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

Câble

Section intérieure / utile 2690 mm²

Équipement

Nombre de cloisons clipsables 1

Nombre de compartiments 1 / 2

Nombre d'agrafes par mètre 2

Standards

Directive européenne RoHs

conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP

IP30

Résistance au choc

IK07

Conditions d'utilisation

Température de service

-5...60 °C

Température

Température ambiante

-5...65 °C