



LF6011009001



Goulotte 60110, blanc

Caractéristiques techniques

Connectivité

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	60 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	110 mm
Espacement horizontal des perforations	125 mm
Espacement vertical des perforations	60 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	23
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	23

Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

Matières

Couleur	blanc crème
Couleur RAL	RAL 9001 - Blanc crème
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non

Câble

Section intérieure / utile	5460 mm²
----------------------------	----------

Equipement

Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	3
Nombre de compartiments	1 / 4
Nombre d'agrafes par mètre	2

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Température

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------