



LF6015007035



Goulotte 60x150,gris clair

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation bottom punched

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 150 mm

Espacement horizontal des perforations 125 mm

Espacement vertical des perforations 85 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 30

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 30

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

Câble

Section intérieure / utile 7122 mm²

Equipement

Nombre de cloisons fixes 0

Nombre de cloisons clipsables 3

Nombre de compartiments 1 / 4

Nombre d'agrafes par mètre 2

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

Température

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------