



LF6023007035



Goulotte 60x230,gris clair

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Connectivité

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	60 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	230 mm
Espacement horizontal des perforations	125 mm
Espacement vertical des perforations	150 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	46
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	46

Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

Matières

Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non

Câble

Section intérieure / utile	10998 mm ²
----------------------------	-----------------------

Équipement

Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	3
Nombre de compartiments	1 / 4
Nombre d'agrafes par mètre	2

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

Température

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------