



LF6023089016



## Dérivation en T pour goutte LF/LFF/FB 60x230mm blanc signalisation

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Dimensions

Hauteur de goutte 61 mm

Largeur de goutte 230 mm

Mesure a 290 mm

Hauteur 60 mm

Largeur 230 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

#### Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Sécurité

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C