




LFE2003509016



## Goulotte LFE 20x35mm PVC blanc signalisation

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	20 mm
Largeur	33 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	440 - 440 mm <sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	2
---	---

#### Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK10
Indice de protection IP	IP30

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 60 °C
------------------------	-------------

#### Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

#### Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	Non
Avec film de protection	Non