



LFF2003548014

## Angle intérieur cache de découpe pour LF/LFF 20x33mm marron

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Compatibilité

Compatibilité produits LF, LFF

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 20 mm

Largeur de goulotte 33 mm

Mesure a 35 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

#### Matières

Couleur marron

Couleur RAL RAL 8014 - Brun sépia

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Configuration

Plage angulaire 90 °

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

#### Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

#### Sécurité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Oui

Résistance au choc IK07

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service -5...60 °C

**Température**

---

Température ambiante -5...65 °C