



LFF2003559011

Angle plat pour goutte LF 20x33mm noir graphit

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation maintenu par le couvercle

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Compatibilité produits LF, LFF

Dimensions

Hauteur de goutte 20 mm

Largeur de goutte 35 mm

Mesure a 43 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

Matières

Couleur noir graphite

Couleur RAL RAL 9011 - Noir graphite

Matière PC-ABS

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Homologations EN50085-2-1

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

Température

