



LFF2003569016



## Embout cache de découpe pour goulotte LF/LFF 20x33mm blanc

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation par serrage et Vissable

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Compatibilité

Compatibilité produits LF

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 20 mm

Largeur de goulotte 33 mm

#### Matières

Couleur blanc signalisation

Couleur RAL RAL 9016 - Blanc signalisation

Matière ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

#### Standards

Homologations EN50085-2-1

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Sécurité

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

#### Température

Température ambiante -5...65 °C